



12 T568B

青 R B 橙
茶 F A 緑

1. 青 橙
茶 緑

OR

1. 青 緑
茶 橙

2. 青 橙
茶 緑

12 T568A

青 R B 緑
茶 F A 橙

1. 青 橙
茶 緑

2. 青 緑
茶 橙

OR

1. 青 緑
茶 橙

2. 青 緑
茶 橙

13

CWST

14

ワイヤキャップの向きに注意

15

EGJT

ジャック本体の位置及び工具の向きに注意

取り外し手順

1

2

3

注意事項

- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- ジャック成端には导体絶縁径が 1.57mm までの 22 ~ 26AWG 単線及びより線を使用できます。
- IDC は同一、またはそれより大きいサイズの導線を最小 20 回再成端できます。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

- 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
- 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
- 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
- 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

技術的なお問い合わせ
パンドウイト カスタマーサービス

PANDUIT
http://www.panduit.co.jp/

E-mail:
jpn-toiawase@panduit.com

Tel:
03-6863-6060