


MP528製品仕様

- ・外被覆 $\phi 3.556 \sim \phi 4.064$ [mm]
- ・導体外径 $\phi 0.321$ [mm] (AWG28)
単線およびより線
- ・絶縁体外径 $\phi 0.610$ [mm]最大
茶色対と橙色対が対角に配置された
ケーブルを使用する場合はT568B配線
での施工を推奨します

製品上面に
ゲージ仕様
刻印あり
(クリア)

ピン配列

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白



MP530製品仕様

- ・外被覆 $\phi 3.099 \sim \phi 3.302$ [mm]
- ・導体外径 $\phi 0.255$ [mm] (AWG30)
より線
- ・絶縁体外径 $\phi 0.533$ [mm]最大
茶色対と橙色対が対角に配置された
ケーブルを使用する場合はT568B配線
での施工を推奨します

製品上面に
ゲージ仕様
刻印あり
(薄色)

