



9 T568B配線

または

9 T568A配線

または

10

11

12

適切な曲げ半径を確保してご使用ください

取り外し方法

注意事項:

- 仕様性能を引き出すには、TIA/EIA 568-C施工ガイドラインに従ってください。
- モジュージャックは28AWG 単線/撚線および30AWG単線、かつ導体絶縁被覆径が0.635mmまでの導体を使用できます。
- IDCは同一またはそれより大きいサイズの導線を最小20回再成端できます。
- 性能及び技術的な問い合わせは下記連絡先へお問い合わせください。

全てのワイアリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

- 雷雨の際には通信ケーブルの施工は行わないでください。
- 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わないでください。
- 通信ラインがネットワークインターフェースから切れはなされている時以外は、導線や端子を手で触れないでください。
- 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

技術のお問い合わせ
 パンドウイト ネットワーク製品グループ
 TEL: 03-6863-6050

PANDUIT
<http://www.panduit.co.jp>

E-mail: jpn-info-d@panduit.com
 FAX: 03-6863-6100