

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2024 年 10 月 3 日
PJ24-042

耐候性ナイロン 12 製結束バンドの製造及び販売終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、耐候性ナイロン 12 製結束バンドの製造及び販売を終了することとなりました。代替品として、同等の性能を備えたバンド 612TM 耐候性ナイロン 612 製結束バンドをご用意しております。詳細は下記をご参照ください。

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品 : 耐候性ナイロン 12 製結束バンド

製造終了日 : 2024 年 12 月 5 日

販売終了日 : 在庫がなくなり次第販売終了

製造終了日後、対象製品のご発注後のキャンセル・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

製造終了品番及び代替品一覧表

製造終了品 耐候性ナイロン 12 製 部品番号	最大束線径 (φmm)	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	ループ引張強度 N(kg)	代替品 耐候性ナイロン 612 製 部品番号	ループ引張強度 N(kg)
PLT1M-M120	22	99	2.5	1.1	80 (8.2)	PLT1M-M6120	89 (9.1)
PLT1M-C120						PLT1M-C6120	
PLT1.5I-M120	35	142	3.6	1.1	111 (11.3)	PLT1.5I-M6120	111 (11.3)
PLT1.5I-C120						PLT1.5I-C6120	
PLT2S-M120	48	188	4.8	1.2	178 (18.2)	PLT2S-M6120	222 (22.7)
PLT2S-C120						PLT2S-C6120	
PLT2.5S-M120	64	249		1.3		PLT2.5S-M6120	
PLT2.5S-C120						PLT2.5S-C6120	
PLT3S-M120	76	292		PLT3S-M6120			
PLT3S-C120				PLT3S-C6120			
PLT4S-M120	102	368	PLT4S-M6120				
PLT4S-C120			PLT4S-C6120				
PLT4H-TL120	102	368	7.6	1.9	400 (40.9)	PLT4H-TL6120	534 (54.5)
PLT7LH-C120	178	627				PLT7LH-C6120	
PLT8LH-C120	203	701				PLT8LH-C6120	

<性能比較表>

	耐候性ナイロン 12 製	バンド 612 TM 耐候性ナイロン 612 製
使用温度範囲	-60 ~ 90 ℃	-60 ~ 90 ℃
引張強度	○	◎
耐候性	◎	◎
耐塩化亜鉛性	◎	◎

以上

本件に関するお問い合わせ

バンドウイットコーポレーション日本支社
カスタマーエクスペリエンス
email:jpn-toiawase@panduit.com
