



製品仕様

材質	テフゼル* (ETFE)
----	--------------

環境性能

使用環境	使用温度範囲	-60 ~ +170 [°C] (屋内外)
------	--------	-----------------------

寸法

部品番号	最大束線径 (φmm)		寸法(mm)							ループ引張強度 N (Kg)	推奨工具
	100 本入	1000 本入	A	B	C*	D	E	F*			
PLT1M	-C76	-M76	22	102	2.5	1.1	4.7	4.8	4.0	80 (8.2)	GTS-E, GS2B-E, PTS
PLT2I	-C76	-M76	51	203	3.4		4.6	6.1	5.1	133 (13.6)	
PLT2S	-C76	-M76	48	188	4.8	1.4	6.1	8.1	6.6	222 (22.7)	
PLT3S	-C76	-M76	76	295							
PLT4S	-C76	-M76	102	371							
	50 本入	250 本入									
PLT3H	-L76	-TL76	76	292	7.6	1.9	9.1	12.2	9.4	534 (54.5)	GTH-E, GS4H-E, PTH
PLT4H	-L76	-TL76	102	371							

*参照値

含有化学物質調査

調査項目	RoHS2 指令適合品
------	-------------

備考

- (1) *テフゼルは、ケマーズ株式会社の登録商標である。
- (2) 部品番号形式の□、○はサイズ、△は梱包数に依る。
- (3) 色はアクアブルーである。

改版履歴

版数	改版日	変更内容	版数	改版日	変更内容
01	2009/6/5	初版	04	2021/10/12	材質名(ETFE)を追記。推奨工具 GS2B-E 追加。 備考欄(1)ケマーズ株式会社に変更
02	2010/02/04	環境性能の変更			
03	2021/02/05	引張強度の一部変更。工具変更(GTS->GTS-E, 他)			

版	制定	作成	承認
04	2021年10月12日	星野	木村