



製品仕様

材質	ポリプロピレン 耐候性黒
----	--------------

環境性能

使用環境	使用温度範囲	-40 ~ +105 [°C] (屋内、屋外)
------	--------	-------------------------

寸法

寸法等	部品番号	使用可能 バンド幅 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	使用ネジ	梱包数
	TM2S8-C100	2.3~4.8	16.0	10.8	7.0	4.5	8.4	M4 ネジ	100
	TM2S8-M100	2.3~4.8	16.0	10.8	7.0	4.5	8.4	M4 ネジ	1000
	TM3S8-C100	2.3~7.6	21.9	15.5	9.5	4.6	8.3	M4 ネジ	100
	TM3S8-M100	2.3~7.6	21.9	15.5	9.5	4.6	8.3	M4 ネジ	1000

備考

- (1) 部品番号形式の□、○はサイズに依る。
- (2) 部品番号形式の△は梱包数に依る

改版履歴

版数	改版日	変更内容	版数	改版日	変更内容
01	2009.1.14	初版制定			

版	制定	作成	承認
01	2009年1月14日	星野	丸川