


Pan-Ty™ 耐候性ポリプロピレン結束バンド

部品番号形式：PLT□○-△100

©Panduit Corporation Japan Branch



製品仕様

材質	耐候性ポリプロピレン
----	------------

環境性能

使用環境	使用温度範囲	-60 ~ +115 [°C] (屋内外)
------	--------	-----------------------

寸法

部品番号	部品番号		最大束線径 (φ mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 N (Kg)	推奨工具
	100 本入	1000 本入		A	B	C	D	E	F		
PLT1M	-	-M100	22	99	2.5	1.1	3.9	4.6	4.3	49 (5.0)	GTS, PTS
PLT1.5I	-	-M100	35	142	3.6		4.6	6.1	5.2	80 (8.2)	
PLT2S	-C100	-M100	48	188	4.8	1.3	5.6	8.0	6.6	133(13.6)	
PLT3S	-C100	-M100	76	292				8.6	6.7		
PLT4S	-	-M100	102	368							
	50 本入	250 本入									
PLT2H	-	-TL100	51	206	7.6	1.9	7.4	12.2	8.1	222 (22.7)	GTH, PTH
PLT3H	-L100	-TL100	76	290							
PLT4H	-L100	-TL100	102	368							

含有化学物質調査

調査項目	RoHS 指令対応品
------	------------

備考

- 部品番号形式の□、○はサイズ、△は梱包数に依る。
- 色は黒である。

改版履歴

版数	改版日	変更内容	版数	改版日	変更内容
01	2010/03/01	初版			
02	2012/6/20	少量梱包品番追加 (PLT2S-C100, PLT3S-C100, PLT3H-L100, PLT4H-L100)、 S 幅ループ引張強度、誤記修正 (113→133) 含有化学物質調査欄、追加			

版	制定	作成	承認
02	2012年6月20日	星野	木村