


仕様

Opti-Core 光ファイバー屋内/屋外用ドライアーマードケーブルは、現在のデータニーズと将来のネットワークの発展にできるように設計された、包括的な光ファイバーソリューションの中心的な要素となるものです。ジェルを使用しないこのケーブルは、架上、ダクト、およびエントランス向けの用途で、防水、高密度、簡単な配線を実現します。Opti-Core 光ファイバーケーブルは Telcordia および EIA/TIA 規格でテストされており、OM3、OM4、またはシングルモードのファイバーで利用可能で 10 Gb/s 以上をサポートします。RoHS に準拠しているため、さまざまな構成で提供され、新しい接続環境への適応性と対応能力が確保されています。



規格と難燃性グレード

IEC 60793	GR-20
IEC 60794-3-10	ICEA S-87-640
IEC 60794-1-2	ICEA S-83-596
IEC 60754-1/IEC 60754-2	IEC 61034-2
IEC 60332-1-2	IEC 60332-3-24

構造

ケーブルタイプ:	250 μm ルースチューブ
ケーブル外被覆規格:	ロースモークゼロハロゲン
ファイバータイプ:	シングルモード (OS2)、OM3、OM4、OM5
ファイバー芯数:	4、6、12、24、48、72、96、144

物理特性および機械的特性

ファイバー芯数:	4	8	12	24	48	72	96	144
ケーブルの外径:	9.1mm		12.4mm		12.1mm		15mm	
サブユニットチューブ/ ファイラーチューブの数:	1x12			6x12			8x12	12x12
曲げ半径 (設置時 / 短期間):	ケーブル外径×10							
曲げ半径 (運用時 / 長期間):	ケーブル外径×20							
ケーブル重量:	103 kg/km		151 kg/km		172 kg/km		229 kg/km	
引張強度 (設置時 / 短期間):	1500 N				2700 N			
圧縮強度 (圧搾):	1500 N/100 lbf				2200 N/100 lbf			
保管温度範囲:	-40° C ~ 70° C							
設置温度範囲:	-10° C ~ 60° C							
使用温度範囲:	-40° C ~ 70° C							
圧縮強度 (圧搾):	2.8 (公称)				2.1 (公称)			


用途

このケーブルは架上システムで優れた性能を発揮するように設計されており、監視および通信のニーズに応じたシームレスなデータ伝送が行えます。柔軟性が高く堅牢な構造は、ダクトでの用途に申し分なく、さまざまな環境における信頼性の高い接続が可能です。この高速データ転送機能はエントランス用途でも優れた選択肢となり、セキュリティシステムとアクセス制御の能力を高めます。この光ファイバーケーブルは、テクノロジーの最前線に立ち、現代の産業での需要を満たす、汎用性の高い効率的な解決策を提供します。

Opti-Core™ 光ファイバー屋内/屋外用ドライアーマードケーブル

光ファイバーの色分け

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
青	オレンジ	緑	茶	グレー	白	赤	黒	黄	紫	ピンク	アクア



製品情報

部品番号	内容					
FL7L904	9μm OS2	4 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L906	9μm OS2	6 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L908	9μm OS2	8 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L912	9μm OS2	12 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L924	9μm OS2	24 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L948	9μm OS2	48 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L972	9μm OS2	72 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L996	9μm OS2	96 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7L91A	9μm OS2	144 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LX04	OM3	4 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LX06	OM3	6 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LX08	OM3	8 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LX12	OM3	12 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LX24	OM3	24 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LX48	OM3	48 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ04	OM4	4 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ06	OM4	6 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ08	OM4	8 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ12	OM4	12 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ24	OM4	24 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ48	OM4	48 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ72	OM4	72 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ96	OM4	96 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LZ1A	OM4	144 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW04	OM5	4 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW06	OM5	6 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW08	OM5	8 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW12	OM5	12 芯	屋内/屋外用セントラルチューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW24	OM5	24 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW48	OM5	48 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW72	OM5	72 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW96	OM5	96 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	
FL7LW1A	OM5	144 芯	屋内/屋外用撚り線チューブドライ	LSZH	アーマード 250μm ファイバー	

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

バンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp お問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

PANDUIT™

©2024 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
FBSP259-WW-JPN
1/2024-R